


Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSN0002A04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Aplikasi

Eks zona 1

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 15 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Dimensi

[mm]

27 x 15 x 39

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Keterangan

Jika menggunakan soket di area berbahaya (ATEX),
terdapat persyaratan khusus untuk pemasangan kabel.

Persyaratan peraturan instalasi yang berlaku harus sepenuhnya
dipatuhi oleh pengguna dan menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Jumlah paket

1 buah

E11693



Kabel koneksi dengan soket


ADOAH040MSN0002A04

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR / PVC, biru, Ø 5 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi



BN =
GY =
WH =

Warna core :
coklat
abu-abu
putih