


Kabel koneksi dengan colokan

ASTGF030MSS0,28H03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 68

Data teknis

Material	PUR
Material bodi detakan	PUR
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Keterangan	kabel: 60 mm dibongkar dan 3 mm dikelupas dan dilapisi timah
Jumlah paket	1 buah

**Kabel koneksi dengan colokan**

ASTGF030MSS0,28H03

Koneksi listrikKabel: 0.28 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - colokan**

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas

**Koneksi**

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru