

E11716




Colokan berkabel

SSTGH050VASFPKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11859

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 125 AC/DC
Total beban arus maks.	[A]	4; (...40 °C)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Dimensi	[mm]	20 x 20 x 52
Material		PA
Material bodi detakan		PA
Material mur		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E11716



Colokan berkabel


SSTGH050VASFPKG

Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); Kontak: dilapisi emas



Koneksi

