


E11718



Kotak splitter

ZDO4H050MSS0010H07

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/ slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	18 x 54 x 82
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Jumlah port kotak splitter		4
Tipe konektor		M12



Kotak splitter

ZDO4H050MSS0010H07

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 8.4 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - slot

Konektor: 4 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
WH =	putih
YE =	kuning