




Kotak splitter

ZDO4H050MSS0005H11

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EBC014
Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67



Kotak splitter

ZDO4H050MSS0005H11

Data teknis	
Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Jumlah port kotak splitter	4
Tipe konektor	M12

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik	
Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 9.3 mm; 8 x 0.5 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)	

Koneksi listrik - slot	
Konektor: 4 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm	



Koneksi

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

BN =	Warna core :	coklat
BU =		biru
GN =		hijau
GY =		abu-abu
PK =		merah muda
RD =		merah
WH =		putih
YE =		kuning