

E11732




Kotak splitter

ZDO8H050MSS0005H11

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EBC022
Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67



Kotak splitter

ZDO8H050MSS0005H11

Data teknis

Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Jumlah port kotak splitter	8
Tipe konektor	M12

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 11.6 mm; 16 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - slot

Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



E11732



Kotak splitter

ZDO8H050MSS0005H11

Koneksi

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH/GY</u>	2 (7)	C
<u>GY/BN</u>	2 (8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
WH =	putih
YE =	kuning