


E11733



Kotak splitter

ZDO8H050MSS0010H11

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/ slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Material	TPU
Material bodi detakan	TPU

E11733



Kotak splitter

ZDO8H050MSS0010H11

Jumlah port kotak splitter	8
Tipe konektor	M12

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 11.6 mm; 16 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - slot

Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm





Kotak splitter

ZDO8H050MSS0010H11

Koneksi

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

BN =	Warna core :
BU =	coklat
GN =	biru
GY =	hijau
PK =	abu-abu
RD =	merah muda
WH =	merah
YE =	putih
	kuning