

E11734




Kotak splitter

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EBC011
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67



Kotak splitter


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Data teknis		
Dimensi	[mm]	28 x 60 x 152
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Jumlah port kotak splitter		8
Tipe konektor		M12

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - Koneksi

Konektor: 1 x M23; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)

E11734



Kotak splitter

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Koneksi listrik - slot

Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

