




Kotak splitter

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EBC002
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67



Kotak splitter

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Data teknis		
Dimensi	[mm]	28 x 60 x 118
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Jumlah port kotak splitter		4
Tipe konektor		M12

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	4 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau


Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - Koneksi

Konektor: 1 x M23; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi



E11735



Kotak splitter

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Koneksi listrik - slot

Konektor: 4 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

