


E11761



Kabel koneksi Y

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	-----	---------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 68

Data teknis

Berat	[g]	195.8
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Material penyegel		FKM
Jumlah port kotak splitter		2

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Kabel koneksi Y


YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas



Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam transparan; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas

