




Kabel koneksi Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC431
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Berat	[g]	111.5
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Material penyegel		plastik
Jumlah port kotak splitter		2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah



Kabel koneksi Y


YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Koneksi listrik


Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas



Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam transparan; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: plastik; Kontak: dilapisi emas

