


Kabel koneksi

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVT063

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas

Bebas dari silikon

ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Total beban arus maks.

[A]

4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...100

Perlindungan

IP 68; IP 69K

Data teknis

Material

PVC

Material bodi detakan

PVC

Material mur

baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Kabel koneksi

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PVC, oranye, Ø 5.3 mm; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi listrik

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

