


Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050MSN0025A05

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Aplikasi

Eks zona 1

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

10...30 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Klasifikasi keamanan

Kapasitansi internal maks.

[nF]

1.9

Induktansi internal maks.

[μH]

14.75

Data teknis

Dimensi

[mm]

27 x 15 x 39

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Keterangan

Jika menggunakan soket di area berbahaya (ATEX),
terdapat persyaratan khusus untuk pemasangan kabel.

Persyaratan peraturan instalasi yang berlaku harus sepenuhnya
dipatuhi oleh pengguna dan menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Jumlah paket

1 buah



Kabel koneksi dengan soket


ADOAH050MSN0025A05

Koneksi listrik


Kabel: 25 m, PUR / PVC, biru, Ø 6 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi



Warna core :
BK = hitam
BN = coklat
BU = biru
GY = abu-abu
WH = putih