


Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050MSN0050A05

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi	
Aplikasi	Eks zona 1
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67
Klasifikasi keamanan	
Kapasitansi internal maks. [nF]	3.8
Induktansi internal maks. [µH]	29.5
Data teknis	
Dimensi [mm]	27 x 15 x 39
Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Keterangan	
Keterangan	Jika menggunakan soket di area berbahaya (ATEX), terdapat persyaratan khusus untuk pemasangan kabel. Persyaratan peraturan instalasi yang berlaku harus sepenuhnya dipatuhi oleh pengguna dan menjadi tanggung jawabnya sendiri.
Jumlah paket	1 buah



Kabel koneksi dengan soket


ADOAH050MSN0050A05

Koneksi listrik

Kabel: 50 m, PUR / PVC, biru, Ø 6 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
WH =	putih