


E11847



Kotak splitter

ProcessLine SB V4A 25m



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...36 DC
Kelas perlindungan		III
Beban arus maks. per modul/ slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	6

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-5...70
--------------	------	---------



Kotak splitter

ProcessLine SB V4A 25m

Perlindungan	IP 69K; (Untuk memastikan peringkat perlindungan, soket yang tidak digunakan harus ditutup dengan tutup pelindung yang disediakan.; Torsi pengencangan: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
--------------	--

Pengujian/persetujuan

MTTF	[ANN]	2487
------	-------	------

Data teknis

Berat	[g]	5376
Dimensi	[mm]	Ø 137.3 / L = 72
Material	bushing berulir: baja tahan karat (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Tutup pelindung: PP	
Material bodi detakan	baja tahan karat	
Jumlah port kotak splitter	8	
Tipe konektor	M12	

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	16 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Aksesori

Item dikirim	Tutup pelindung: M12
--------------	----------------------

Keterangan


Keterangan	suplai tegangan eksternal menurut PELV
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 25 m, PUR / PVC, hitam, Ø 11 mm; 3 x 0.75 mm² + 16 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - slot


Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat



Kotak splitter

ProcessLine SB V4A 25m

Koneksi



Warna core :

BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
VT =	ungu
WH =	putih
YE =	kuning

E11847

Kotak splitter

ProcessLine SB V4A 25m

