


Kabel koneksi dengan soket

ADOGH080MSS0010K08

Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi.
Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).



Aplikasi		
Fitur khusus		Kabel berpelindung
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Kelas perlindungan		III
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Berat	[g]	677
Dimensi	[mm]	15 x 15 x 43
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Kabel koneksi dengan soket

ADOGH080MSS0010K08

Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PUR, hitam, Ø 6.6 mm, berpelindung; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



Koneksi



warna sesuai DIN 47100

Warna core :

BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
WH =	putih
YE =	kuning
screen =	penutup