


Kabel koneksi dengan colokan

ASTAH050MSS0002H05

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC095

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks.	[A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Dimensi	[mm]	39 x 15 x 30
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

**Kabel koneksi dengan colokan**

ASTAH050MSS0002H05

Koneksi listrikKabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm; 5 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - colokan**

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

**Koneksi**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
WH =	putih