


E11009



Kabel koneksi

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

Produk tidak tersedia - entri arsip




Aplikasi	
Fitur khusus	Bebas halogen
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	< 24 AC/DC
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67
Data teknis	
Dimensi [mm]	15 x 15 x 46.5
Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Aksesori	
Item dikirim	sekrup panel untuk pelabelan
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Kabel koneksi

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi listrik

Kabel: 0.6 m, PUR, Bebas halogen; terkoneksi silang; 3 x 0.5 mm²

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe B DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

