

E11010



Kabel koneksi

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 24 AC/DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Dimensi

[mm]

15 x 15 x 46.5

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Aksesori

Item dikirim

sekrup

panel untuk pelabelan

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Kabel koneksi

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen; terkoneksi silang; 3 x 0.5 mm²

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe B DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

