


E11013



Kabel koneksi

VSTGH050MSS0005I03VDAA041--S

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus Bebas halogen

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 24 AC/DC

Pelindung tegangan berlebih ya; (VDR)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Dimensi [mm] 15 x 15 x 46.5

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur kuningan, berlapis nikel

Aksesori

Item dikirim sekrup

panel untuk pelabelan

Keterangan

Jumlah paket 1 buah



Kabel koneksi

VSTGH050MSS0005I03VDAA041--S

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen; terkoneksi silang; 3 x 0.5 mm²

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

