


E11018



Kotak splitter

ZDO4H059MSS0010H11

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/ slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67



Kotak splitter

ZDO4H059MSS0010H11

Data teknis

Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Jumlah port kotak splitter	4
Tipe konektor	M12

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	8 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam; 8 x 0.5 mm² (64 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (128 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - slot

Konektor: 4 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm





Kotak splitter

ZDO4H059MSS0010H11

Koneksi



BN =	Warna core :
BU =	coklat
GN =	biru
GY =	hijau
PK =	abu-abu
RD =	merah muda
WH =	merah
YE =	putih
	kuning