


E11022



Kotak splitter

ZDO8H05HMSS0010H19

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/ slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian


Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67



Kotak splitter

ZDO8H05HMSS0010H19


Data teknis		
Material	TPU	
Material bodi detakan	TPU	
Jumlah port kotak splitter	8	
Tipe konektor	M12	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	16 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen; 16 x 0.5 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)		
Koneksi listrik - slot		
Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm		



Kotak splitter

ZDO8H05HMSS0010H19

Koneksi



Warna core :

BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru
 GN = hijau
 GY = abu-abu
 PK = merah muda
 RD = merah
 VT = ungu
 WH = putih
 YE = kuning

E11022

Kotak splitter

ZDO8H05HMSS0010H19

