

E11044




Kabel koneksi dengan soket

ADOGF030ZDS0005E03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11495

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC/DC
------------------------	-----	------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
--------------	------	----------

Perlindungan		IP 68
--------------	--	-------

Data teknis

Dimensi	[mm]	10 x 10 x 33
---------	------	--------------

Material		PUR
----------	--	-----

Material bodi detakan		PUR
-----------------------	--	-----

Material mur		seng tuang
--------------	--	------------

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E11044



Kabel koneksi dengan soket


ADOGF030ZDS0005E03

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang



Koneksi

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru