


# E11046



## Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040ZDS0010E04

Produk tidak tersedia - entri arsip



| Data kelistrikan       |      |             |
|------------------------|------|-------------|
| Tegangan pengoperasian | [V]  | < 250 AC/DC |
| Kondisi pengoperasian  |      |             |
| Suhu sekitar           | [°C] | -25...90    |
| Perlindungan           |      | IP 68       |
| Data teknis            |      |             |
| Material               |      | PUR         |
| Material bodi detakan  |      | PUR         |
| Material mur           |      | seng tuang  |
| Keterangan             |      |             |
| Jumlah paket           |      | 1 buah      |

### Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 4 x 0.34 mm²

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang



# E11046



## Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040ZDS0010E04

### Koneksi



|      |              |
|------|--------------|
|      | Warna core : |
| BK = | hitam        |
| BN = | coklat       |
| BU = | biru         |
| WH = | putih        |