




Kabel jumper dengan soket katup

AVDAA031--S0002A03

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih		ya; (VDR)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Material	PUR
Material bodi detakan	PUR

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori

Item dikirim	sekrup
	panel untuk pelabelan

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E11050



Kabel jumper dengan soket katup


AVDAA031--S0002A03

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: PUR



Koneksi



BN =
BU =
GN/YE =

Warna core :
coklat
biru
hijau/kuning