




Kabel jumper dengan soket katup

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 24 AC/DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Material

PUR

Material bodi detakan

PUR

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Aksesori

Item dikirim

sekrup

panel untuk pelabelan

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Kabel jumper dengan soket katup

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Koneksi listrik - soket


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi listrik

Kabel: 3 m, PUR / PVC, Bebas halogen; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

