

# E11057




## Colokan berkabel

SSTA040MSSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11505

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



### Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 125 AC / < 150 DC

### Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -40...85

Perlindungan IP 67

### Data teknis

Dimensi [mm] 20 x 40 x 36

Material PA

Material bodi detakan PA

Material mur kuningan, berlapis nikel

### Keterangan

Jumlah paket 1 buah



## Colokan berkabel

SSTAH040MSSFKPG

### Koneksi listrik

terminal:

### Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



### Koneksi

