

E11058




Soket berkabel

SDOAH050MSSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11512

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------------	-----	-------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
--------------	------	----------

Perlindungan		IP 67
--------------	--	-------

Data teknis

Dimensi	[mm]	38 x 20 x 35
---------	------	--------------

Material		PA
----------	--	----

Material bodi detakan		PA
-----------------------	--	----

Material mur		kuningan, berlapis nikel
--------------	--	--------------------------

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E11058



Soket berkabel


SDOAH050MSSFKPG

Koneksi listrik

terminal:

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

