

E11059




Kabel koneksi dengan soket

ADOAG030--S0002A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E10197

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC / < 75 DC
------------------------	-----	-------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
--------------	------	----------

Perlindungan		IP 65
--------------	--	-------

Data teknis

Dimensi	[mm]	26 x 8 x 16
---------	------	-------------

Material		TPU
----------	--	-----

Material bodi detakan		TPU
-----------------------	--	-----

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E11059



Kabel koneksi dengan soket

ADOAG030--S0002A03

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: snap-in

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: snap-in



Koneksi



BN =	Warna core :
BK =	coklat
BU =	hitam
	biru