


Kabel koneksi

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC020

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas halogen	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67	
Data teknis		
Material	TPU	
Material bodi detakan	TPU	
Material mur	kuningan, berlapis nikel	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	2 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	



Kabel koneksi

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
WH = biru
 putih

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

