

E11095




Kabel koneksi dengan soket

ADOGF030VAS0005E03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11495

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] < 60 AC / < 75 DC

Kelas perlindungan III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67; (jika dipasang dengan sekrup)

Data teknis

Dimensi [mm] 10 x 10 x 31

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur baja tahan karat (1.4305/303)

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E11095



Kabel koneksi dengan soket

ADOGF030VAS0005E03

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303)



Koneksi



BN = Warna core :
BK = coklat
BU = hitam
 biru