

# E11112




## Soket berkabel

SDOAH050MSSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11512

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



### Data kelistrikan

|                        |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| Tegangan pengoperasian | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
|------------------------|-----|-------------------|

### Kondisi pengoperasian

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| Suhu sekitar | [°C] | -25...90 |
|--------------|------|----------|

|              |  |       |
|--------------|--|-------|
| Perlindungan |  | IP 67 |
|--------------|--|-------|

### Data teknis

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Dimensi | [mm] | 35 x 20 x 36 |
|---------|------|--------------|

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Material |  | PA |
|----------|--|----|

|                       |  |    |
|-----------------------|--|----|
| Material bodi detakan |  | PA |
|-----------------------|--|----|

|              |  |                          |
|--------------|--|--------------------------|
| Material mur |  | kuningan, berlapis nikel |
|--------------|--|--------------------------|

### Keterangan

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| Jumlah paket |  | 1 buah |
|--------------|--|--------|

# E11112



## Soket berkabel

SDOAH050MSSFKPG

### Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm<sup>2</sup>; Konektor kabel: PG 7

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



### Koneksi

