

# E11129




## Kabel koneksi dengan soket

ADOAF030MSS0005X03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11239

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



### Data kelistrikan

|                        |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| Tegangan pengoperasian | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Kelas perlindungan     |     | III               |

### Kondisi pengoperasian

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| Suhu sekitar | [°C] | -40...85 |
| Perlindungan |      | IP 67    |

### Data teknis

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Material              | PBT; PA                  |
| Material bodi detakan | PBT / PA                 |
| Material mur          | kuningan, berlapis nikel |

### Keterangan


|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

**Kabel koneksi dengan soket**

ADOAF030MSS0005X03

**Koneksi listrik**Kabel: 5 m, PTFE; 3 x 0.38 mm<sup>2</sup>**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT / PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

**Koneksi**

BN =           Warna core :  
BK =           coklat  
BU =           hitam  
                biru