


Kabel koneksi dengan colokan

ASTGH050MSS0010H05

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Dimensi

[mm]

15 x 15 x 42

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

E11143



Kabel koneksi dengan colokan

ASTGH050MSS0010H05

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.6 mm; 5 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
WH =	putih
YE =	kuning