


Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0010H04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------------	---------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 68

Data teknis

Dimensi [mm]	27 x 15 x 39
Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E11174



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0010H04

Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, abu-abu, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas



Koneksi



BK =
BN =
BU =
WH =

Warna core :
hitam
coklat
biru
putih