


Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0025H04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------------	---------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 68

Data teknis

Dimensi [mm]	27 x 15 x 39
Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

**Kabel koneksi dengan soket**

ADOAH040MSS0025H04

Koneksi listrikKabel: 25 m, PUR, Bebas halogen, abu-abu, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas

**Koneksi**

BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
WH = biru
 putih