

E11181




Kabel jumper dengan soket katup

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11432
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!





Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas halogen	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih	ya; (VDR)	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67	
Data teknis		
Material	TPU	
Material bodi detakan	TPU	
Material mur	kuningan, berlapis nikel	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesoris		
Item dikirim	sekrup	
	panel untuk pelabelan	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

Kabel jumper dengan soket katup

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

**Koneksi listrik**Kabel: 0.6 m, PUR, Bebas halogen, hitam; 3 x 0.5 mm²**Koneksi****Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x katup tipe B standar industri, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

