




Kabel jumper dengan soket katup

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 24 AC/DC

Pelindung tegangan berlebih

ya; (VDR)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Elemen display/pengoperasian

Display

status peralihan

1 x LED, kuning

Aksesori

Item dikirim

sekrup

panel untuk pelabelan

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Kabel jumper dengan soket katup

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam; 3 x 0.5 mm²

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe B standar industri, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

