




Kabel koneksi

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 67

Data teknis


Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------


Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Kabel koneksi

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Koneksi listrikKabel: 1 m, PUR, Bebas halogen; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)**Koneksi****Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

