

E11195




Soket adaptor

EDOGH080MSS00,5E08

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11601

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 O-ring

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [M] < 30 AC / < 36 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 67

Data teknis

Ulir pemasangan PG 9

Material kuningan berlapis nikel

Material bodi detakan kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

E11195



Soket adaptor

EDOGH080MSS00,5E08

Koneksi listrik

Kabel: 0.5 m, PVC; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
WH =	putih
YE =	kuning