



## Kabel koneksi dengan soket

ADOGF040MSS0005H04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC151

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



## Aplikasi

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
| Bebas dari silikon | ya                                                      |

## Data kelistrikan

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Kelas perlindungan         | III               |
| Total beban arus maks. [A] | 3                 |

## Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
| Perlindungan      | IP 68    |

## Data teknis

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Berat [g]             | 139                      |
| Dimensi [mm]          | 10 x 10 x 31             |
| Material              | PUR                      |
| Material bodi detakan | PUR                      |
| Material mur          | kuningan, berlapis nikel |

## Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|


**Kabel koneksi dengan soket**

ADOGF040MSS0005H04

**Koneksi listrik**Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

**Koneksi**

|      |              |
|------|--------------|
| BK = | Warna core : |
| BN = | hitam        |
| BU = | coklat       |
| WH = | biru         |
|      | putih        |