

E11216




Kotak splitter

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EBC050
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus	Kontak berlapis emas	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		III
Beban arus maks. per modul/slot	[A]	2
Total beban arus maks.	[A]	6
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Berat	[g]	81.6



Kotak splitter

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS


Material	PBT-GF20; kuningan berlapis nikel
Material bodi detakan	PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel
Jumlah port kotak splitter	4
Tipe konektor	M8

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	4 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau


Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - Koneksi

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas



Koneksi



E11216



Kotak splitter

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Koneksi listrik - slot

Konektor: 4 x M8; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas

