

E11225





Kabel koneksi dengan soket

ADOGF040VAS0025E04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVT137

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas dari silikon

Bebas dari silikon

ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Kelas perlindungan

III

Total beban arus maks.

[A]

3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 68

Data teknis

Berat

[g]

896.4

Dimensi

[mm]

10 x 10 x 31

Material

PVC

Material bodi detakan

PVC

Material mur

baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

E11225



Kabel koneksi dengan soket

ADOGF040VAS0025E04


Koneksi listrik

Kabel: 25 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm



Koneksi



BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih