


Kabel koneksi dengan soket

ADOAO140MSS0005H10

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 30 DC
Total beban arus maks. [A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Berat [g]	579
Dimensi [mm]	45 x 20 x 47
Material	PUR
Material bodi detakan	PUR
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik	ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel
	min. 12,5 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan
	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	ketegangan torsional
	± 180 °/m



Kabel koneksi dengan soket

ADOAO140MSS0005H10

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 9.2 mm; 8 x 0.34 mm² + 2 x 0.75 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M16, bersiku; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	tidak digunakan
R:	tidak digunakan
G:	tidak digunakan
M:	tidak digunakan
	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
WH =	putih
YE =	kuning