


E11231



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH080MSS0002H08

Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi.
Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	2; (...40 °C)
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Berat	[g]	170.46
Dimensi	[mm]	28 x 15 x 38
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

E11231



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH080MSS0002H08

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR, hitam, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

warna sesuai DIN EN 60947-5-2

Warna core :

BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
OG =	oranye
VT =	ungu
WH =	putih