


E11274



Kabel koneksi

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS



Aplikasi	
Fitur khusus	Bebas halogen
Desain	untuk komunikasi dengan unit pemrograman PP2000
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	9.6...30 DC
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-40...85
Perlindungan	IP 67; (Kabel koneksi dengan soket: IP 67 / IP 69K)
Data teknis	
Berat [g]	131
Material bodi detakan	PA / Hytrel G-4774
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah



Kabel koneksi

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 6 mm; 4 x 0.5 mm²

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA



Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x bayonet, bersiku; Bodi cetakan: Hytrel G-4774

