


Kabel koneksi dengan colokan

ASTGH040MSS0003H04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC077

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------------	---------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 68

Data teknis

Dimensi [mm]	15 x 15 x 48
Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

**Kabel koneksi dengan colokan**

ASTGH040MSS0003H04

Koneksi listrikKabel: 3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - colokan**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

**Koneksi**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
WH = biru
 putih