


Kabel koneksi dengan colokan

ASTGH030VAS0001A03

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC076

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas dari silikon

Bebas dari silikon

ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...70

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Dimensi

[mm]

15 x 15 x 41.5

Material

PVC

Material bodi detakan

PVC

Material mur

baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

E11296



Kabel koneksi dengan colokan

ASTGH030VAS0001A03

Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)



Koneksi

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru