

E11318




Kabel koneksi

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11353

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC

Kelas perlindungan III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...90

Perlindungan IP 68

Data teknis

Material TPU

Material bodi detakan TPU

Material mur kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm



E11318




Kabel koneksi

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, TPU, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

