


Kabel koneksi

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas

Bebas dari silikon

ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

10...30 DC

Kelas perlindungan

III

Total beban arus maks.

[A]

3

Output

Desain kelistrikan

PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...85

Perlindungan

IP 68

Data teknis

Material

PUR

Material bodi detakan

PUR

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Elemen display/pengoperasian

Display

status peralihan
operasi1 x LED, kuning
1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket

1 buah



Kabel koneksi

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR, hitam, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

